

Lock

圧縮減容機

ウエストプレス

仕様

モデル	2101	2102	2205	2306
加圧力	2250kg	2250kg	2250kg	8500kg
エア消費量	128Nℓ(0.8MPa)	128Nℓ(0.8MPa)	128Nℓ(0.8MPa)	250Nℓ(0.8MPa)
投入口サイズ	W405×H490×D400mm	W650×H475×D415mm	W650×H475×D415mm	W890×H555×D700mm
1束の重さ	-	25~50kg	40~100kg	50~200kg
1束の寸法	-	W650×H470×D450mm	W650×H960×D450mm	W890×H875×D700mm
ノイズレベル	最大70dB以下	最大70dB以下	最大70dB以下	最大70dB以下
附属品	-	500m巻PPバンド ストッパー	500m巻PPバンド ストッパー	専用PETバンド
寸法図	(mm) 	(mm) 	(mm) 	(mm)
重量	125kg	220kg	255kg	650kg



CE: CEは (CONFORMITY OF EUROPE) の略でECもしくはEU圏内における工業製品の標準品であることを意味します。CEはEUの閣僚理事会により決定され、これにより工業製品のEU圏内での自由流通が保証されます。したがって、すべての国における企業活動に対する標準の技術環境を創造することが可能になり、製品競争力の向上がECのみならずEU圏内外の市場においても可能になります。



GS: GSはドイツの安全規格であり、欧州で一番取得が難しいといわれ、ISO9001の認定を受けた工場生産された製品しか申請を許さない、非常に安全性に厳しい規格です。



EN16500: CEN (The European Committee for Standardization)が導入した安全基準

Lock ロック株式会社

- 営業本部 〒581-0041 大阪府八尾市北木の本 3-7
TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902
- 東京営業所 〒343-0031 埼玉県越谷市大里 647-1-103
TEL 048-976-6907 FAX 048-976-6909
- 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 4-18-10
TEL 092-573-4868 FAX 092-573-4869
- 岡山営業所 〒703-8281 岡山県岡山市中区東山 2-3-25
TEL 072-995-6901 FAX 072-995-6902(営業本部)
- 鹿児島営業所 〒899-5241 鹿児島県始良市加治木町木田 562-7
TEL 0995-73-4960 FAX 0995-73-4961

ロック株式会社



環境・資源の保護と

ゴミの運搬費削減をサポートします。

PAPER 70%

PLASTIC 80%

CAN 70%

※上記の容積を減容いたします。

MODEL 2101



投入口サイズ (mm) W405 H490 D400

カン

MODEL 2102



投入口サイズ (mm) W650 H475 D415

段ボール

紙

プラスチックフィルム

軟質プラスチック

布

カン

MODEL 2205



投入口サイズ (mm) W650 H475 D410

段ボール

紙

プラスチックフィルム

軟質プラスチック

布

MODEL 2306



投入口サイズ (mm) W890 H555 D700

段ボール

紙

プラスチックフィルム

軟質プラスチック

布

容器包装リサイクル法により、2000年よりペットボトル以外のプラスチック類や段ボール・飲料用紙パックをのぞく紙類も分別回収、および再商品化が義務づけられるなど、環境や資源への配慮を問われる中、廃棄物の適正処理の段階において1.Refine[分別・分解]、2.Reduce[減容・減量]、3.Reuse[再利用]、4.Recycle[再資源化]、5.Reconvert to Energy[燃料化]の5ポイントが謳われています。その中で当社では国際的な安全規格において厳しいとされている、CE規格およびGS規格を取得した製品群を取りそろえ、時代のニーズにお答えします。

1.ゴミ保管場所の省スペース化と運搬コストを削減。

ウエストプレスを使用することにより、いままだ廃棄物の処理に掛かっていた費用を削減することができます。そのうえ、職場の環境・衛生面の向上や廃棄物に占領されている場所を有効に利用していただけます。

2.エアー式で電気を使用しないので、漏電などの心配なし。


埃が多い場所や火気を嫌う場所でも電気を使用しないウエストプレスなら安心してご使用して頂けます。

3.投入・圧縮・取り出しと誰でも簡単操作。

投入口のドアをロックすると圧縮動作が始まる簡単な操作です。複雑な操作は一切必要ありません。



投入



圧縮



結束



取り出し